

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 060202**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Obsah	260140 HB7020-2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2811 060202