

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3571 110304
GTIN	4067263097211
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261454 HB7130-2
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3571 110304