

Garant

Vorteilspack KNUX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2937 160410R
GTIN	4067263094524
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Inhalt	251036 HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	1 mm
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R

Datenblatt

Schnitttiefe a_p min	0,65 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2937 160410R