



Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Signal-Taster, Anreißhöhe: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	445222 600
GTIN	2050001062307
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Batteriebetrieb mit sehr geringem Stromverbrauch.

Haltewert-Knopf – Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. Alle wichtigen Teile sind gehärtet. Große Stabilität durch zwei parallel nebeneinander stehende, gehärtete Messsäulen mit eingefrästen Zahnflächen in der Innenseite (Gr.1000 mit 3 Messsäulen).

2 Presetwerte ermöglichen das Abspeichern von Referenzen (z. B. Hartgesteinsplatte und Werkstück).

Anreißnadel hartmetallbestückt. Kräftiger Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche. An der Rückseite des Anzeigegehäuses befindet sich eine Kurbel zur Schnellverstellung und ein Rändelrad zur Feinverstellung.

Zusätzlich **mit Signaltaster.** Besonders gut geeignet für Absolut-Messungen, Vergleichsmessungen und Messen von Kettenmaßen.

Verwendung:

Beim Berühren der Messfläche gibt der Taster ein akustisches Signal. Der Messwert wird auch bei Weiterbewegung (2 mm Freihub) festgehalten, leichte Handhabung. **Der Tastkopf-Ø wird automatisch berücksichtigt.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Abdeckhaube, 1 HM-Reißnadel Nr. 445230, 1 Signaltaster.

Sonderzubehör:

Vierkanthalter Nr.445180 zur Aufnahme von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, ZentrierlehreNr.445250, WinkelmesserNr.453500, HalterNr.453520 und DatenkabelNr.497080.

Technische Beschreibung

Fußfläche Breite	120 mm
Fußfläche Länge	180 mm
Anreißhöhe	600 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Ablesung	0,005 mm
Batterielebensdauer ca.	3500 h
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/445222-600>