




**HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, kedvezményes csomagban, 5 darab, Ø DC m7: 6,5mm**



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2685 6,5    |
| GTIN              | 4067263087793 |
| Árucikk kategória | GGN           |

## Leírás

### Kivitel:

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten **rozsdamentes és saválló acéloknál**. Egyenes fő forgácsolóél **optimalizált vágóél kialakítással** a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a **kiváló forgácselvezetés** érdekében. Megnövelt kopásállóság a **továbbfejlesztett keményfém alapanyag**nak és a **magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak** köszönhetően.

### Mint a 122685 sz.

A HB alak a GG 1286 számmal azonos áron szállítható. A HB alak csak  $\geq \varnothing 3$  mm-től kapható.

### Figyelem:

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Műszaki leírás

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Tartalom                              | 5       |
| Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$ | 43,3 mm |
| Vágóélek száma Z                      | 2       |
| Forgácshorony hossza $L_c$            | 53 mm   |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Szár Ø D <sub>s</sub>                       | 8 mm             |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/ford,    |
| Szabvány                                    | DIN 6537         |
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                   | 6,5 mm           |
| Tűrés névleges Ø                            | m7               |
| Teljes hossz L                              | 91 mm            |
| Sorozat                                     | Pro Inox         |
| Bevonat                                     | AlTiN            |
| Szerszámanyag                               | VHM              |
| Kivitel                                     | 6×D              |
| Csúcsszög                                   | 140 fok          |
| Szár                                        | DIN 6535 HA, h6  |
| belső hűtés                                 | igen, 25 bar-ral |
| Színes gyűrű                                | kék              |
| Termék fajtája                              | Csigafúró        |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu > 10% Si                  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum              | feltételesen alkalmas |                |         |

---

**Tartozék**

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres  
szárral DIN 6535 HA Ø DC m7 6,5 mm

---

122685 6,5