

Garant**DCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 070202****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hlavné použitie	P
Obsah	260351 HB7035-2

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2818 070202