



### Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 09T304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3959 09T304
GTIN	4067263093947
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Avanzamento $f$	0,12 - 0,45 mm/gir,
Contenuto	250188 HBT130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3:25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 mm/min

## Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3959 09T304