

**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT020, Størrelse: 120412****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3903 120412
GTIN	4067263092544
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Indhold	250198 HBT020
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	P

Antal stk.	50
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3903 120412