



## Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3831 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Inhalt	261366 HU315-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_p$ max	1,75 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Stückzahl	30

## Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3831 110304