




### Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 070202



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2823 070202
GTIN	4067263095408
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	260449 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm
Profondità di taglio $a_p$ max.	1,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm

## Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2823 070202