

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 16T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2841 16T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Vsebina	260956 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2841 16T304