

**DCMT váltólapka, simító, 30 darab, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2626 11T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Sarokrádiusz	0,2 mm
Bevonat	TiCN
Tartalom	260377 HBT130
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Cserék / élek száma	2

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2626 11T302