



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2926 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	3.75 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Inhalt	250760 HB7140-2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2926 150604