




Paquete económico de broca espiral HSS N



Datos de pedido

Número de pedido	GG1365 3,3
GTIN	4045197910295
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Con agujulado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Grosor de alma normal sin aumento del alma.

Rectificado entre puntas preciso.

Perfiles rectificados:

Alta precisión de concentración y de división.

Broca para la fabricación en serie.

Como n.º 114360.**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D_s	3,3 mm
Avance f en acero < 500 N/mm ²	0,05 mm/rev,
Ø nominal D_c	3,3 mm
Número de filos Z	2
Norma	DIN 338

Hoja de datos

Longitud de la ranura de viruta L_c	36 mm
Longitud total L	65 mm
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico
Contenido	20
Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS
Tipo	N
Ángulo de hélice	35-40 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	56 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	37 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	31 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	S
GG(G)	adecuado	31 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG1365-3,3>