

**Garant**

## Plaquita de corte CNMG acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T308



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2905 09T308 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

### Descripción técnica

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Recubrimiento                                 | con revestimiento  |
| Cantidad                                      | 50                 |
| Contenido                                     | 250052 HB7140-2    |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Material de corte                             | MD                 |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 230 mm/min    |
| Código ISO plaquita de corte                  | CNMG 09T308        |
| Avance $f$                                    | 0,15 - 0,5 mm/rev, |
| Aplicación principal                          | M                  |
| Número de cambios/cortes                      | 4                  |
| Radio angular                                 | 0,8 mm             |

Hoja de datos

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Profundidad de corte <sub>p mín.</sub> | 0,55 mm                         |
| Profundidad de corte <sub>p máx.</sub> | 3:25 mm                         |
| Profundidad de corte a <sub>p</sub>    | 0,3 - 2,5 mm                    |
| Clase                                  | HB7140-2                        |
| Condición de corte                     | fuertemente interrumpido        |
| Rompevirutas                           | VS                              |
| Tipo de producto                       | Plaquita de corte para torneado |

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2905 09T308