

**Garant**

### Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 060408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2985 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ max.	2 mm
Numero pezzi	50
Contenuto	252064 HB7120-1
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2985 060408