



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2618 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Inhalt	260086 HBT130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2618 09T304