

Garant**Fraise à dresser Softcut® avec filetage, pour plaquettes AO..****Données de commande**

N° commande	215409 20/3
GTIN	4069515038713
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	30 mm
Ø dents D_c	20 mm
Plaquette adaptée	AO.T1104
Ø D_2	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D_1 h6	10,5 mm
Série	Softcut®

Fiche technique

Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	2,6 mm
$\varnothing D_3$	9,1 mm
Filetage attachement M	M10
Perçage par interpolation a_p	6 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	29,1 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	6,5 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	37,3 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 215409 20/3