



**Płytki skrawające CNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020,
Rozmiar: 120404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3903 120404
GTIN	4067263092506
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Zawartość	250196 HBT020
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3903 120404