

Garant**Plaquette VCGT pour semi-finition 50 pièces, HU7310, Réf.: 110301****Données de commande**

N° commande	GG3837 110301
GTIN	4067263098560
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	261452 HU7310
Quantité	50
Application principale	N
Classement finition/ébauche	ébauche
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VCGT 110301
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Revêtement	non revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,05 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm

Fiche technique

Rayon d'angle	0,1 mm
Tolérance	G
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3837 110301