

**SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2677 09T304
GTIN	4067263096801
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Indhold	260791 HBT130
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	M
Antal stk.	50

Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2677 09T304