



Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HBT020, Clase: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3953 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	261388 HBT020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	50
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min

Aplicación principal	P
Profundidad de corte _{p máx.}	2,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3953 160404