

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă CNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7020-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2408 120416
GTIN	4067263092353
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Cuprins	250162 HB7020-2
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	1,05 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 370 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2408 120416