



Plaquette SCMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Taille: 120408



Données de commande

N° commande	GG2832 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	260750 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Type d'outils	HM
Quantité	50

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2832 120408