




Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1296 10
GTIN	4045197907981
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Wie Nr. 202296.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Gesamtlänge L	72 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaftform	HB
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,06 mm
Schneidenlänge L _c	22 mm

Datenblatt

Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø D _c	10 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,09 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Inhalt	5
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräseroperation	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Eingriffsbreite a _e bei Fräseroperation	0,3xD bei Besäumen
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	160 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	geeignet	75 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft

geeignet

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG1296-10>