

**TNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT020, Størrelse: 160408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3921 160408
GTIN	4067263093466
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Indhold	251565 HBT020
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6

Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3921 160408