



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3934 09T308
GTIN	4067263095330
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260213 HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3934 09T308