

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2678 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Inhalt	260968 HBT130
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Stückzahl	30

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2678 16T304