

Garant

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatemittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7020-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2408 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p max	3,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Inhalt	250152 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttief e _p	0,3 - 4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2408 09T308