

**Garant**

### Vorteilspack Wendeschneidplatte APMT 100305 TR, HB7520, 50 Stück



#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2129 UNI    |
| GTIN          | 4067263078838 |
| Artikelklasse | GGN           |

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

##### Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

##### Inhalt:

50 × 215880 UNI

##### Hinweis:

Einsatzrichtwerte

Für  $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$  mm.

#### Technische Beschreibung

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Inhalt                      | 50 St.         |
| Beschichtungstechnologie    | PVD            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 100305 TR |
| Sorte                       | HB7520         |

## Datenblatt

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Schneidstoff  | HM                            |
| Plattenstärke | 3,55 mm                       |
| Produktart    | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

### Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 300 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 250 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 240 m/min      | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet | 160 m/min      | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet | 125 m/min      | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         | 180 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet | 160 m/min      | M        |
| GG(G)                          | geeignet         | 220 m/min      | K        |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | bedingt geeignet |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2129-UNI>