

Garant**TCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 16T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3546 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Indhold	260986 HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Antal skift/skær	3
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Antal stk.	30
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3546 16T304