

Garant

Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2848 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	260980 HB7010-2
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2848 110202