

Garant**KNUX wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160405R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,35 mm
Hoekradius	0,5 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Inhoud	251030 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2937 160405R