



Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 30 pezzi HB7010-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2431 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	250862 HB7010-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2431 150608