


Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2910 09T308
GTIN	4067263093800
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p max.	3:25 mm
Contenuto	250152 HB7130-2
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2910 09T308