

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3806 09T304
GTIN	4067263097501
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T304
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Vsebina	260150 HU7310
Prevleka	neprevlečeni

Podatkovni list

število kosov	50
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3806 09T304