




Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3957 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250092 HBT130
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3957 120404