

**Garant**

**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7020-2, Referință: 09T308**



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2837 09T308 |
| GTIN               | 4067263095606 |
| Clasa articolului  | GGN           |

### Descriere tehnică

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 110 - 350 mm/min   |
| Avans $f$                                     | 0,08 - 0,3 mm/rot  |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm             |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$              | 0,55 mm            |
| Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$              | 3,25 mm            |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2 mm         |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | SCMT 09T308        |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Număr de bucăți                               | 50                 |

## Fișă de date

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuprins                       | 260763 HB7020-2                    |
| Aplicația principală          | P                                  |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4                                  |
| Categorie                     | HB7020-2                           |
| Condiție de tăiere            | ușor întreruptă                    |
| Sfârșământor de așchii        | SM                                 |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2837 09T308