

Garant

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 16T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2847 16T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	3
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	260986 HB7035-2
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30

Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2847 16T304