




Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2804 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260056 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2804 09T302