



Vorteilspack HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1271 M8
GTIN	4067263134695
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 131265.

Mit Schälanschnitt.

HOLEX Clever Tap:

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Technische Beschreibung

Gewindeart	M
Inhalt	5
Schaft-Ø D _s	8 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Anzahl Spannuten	3

Datenblatt

Gewindetiefe	16 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Gewindegröße	M8
Gewinde-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Kernloch-Ø	6,8 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	Clever Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P

Datenblatt

Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG1271-M8>