

Garant

Plaquette DNMG pour ébauche 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 150608



Données de commande

N° commande	GG2933 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250862 HB7120-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Quantité	50
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2933 150608