

Garant

**Płytko skrawająca SCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7140-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3530 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408

Karta danych

Zawartość	260750 HB7140-2
powłoka	powlekane
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3530 120408