

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2487 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	252062 HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2487 060404