


Plaquette VCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 160404

Données de commande

N° commande	GG2695 160404
GTIN	4067263097297
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Application principale	M
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	261474 HBT130
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2695 160404