

**Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatten Schlichten, HU7315-1, 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3800 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Inhalt	260052 HU7315-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Stückzahl	30
Beschichtung	unbeschichtet
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3800 060204