



### Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 30 pezzi HB7010-2



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2419 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250658 HB7010-2
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,75 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 500 mm/min
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,

## Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2419 150604