




Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3915 120408
GTIN	4067263093244
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Contenuto	251267 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3915 120408