

Garant**SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Obsah	260742 HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304

Technický list

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3530 09T304