



Voordeelsverpakking HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1673 4,5
GTIN	4045197988300
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een **speciaal groefprofiel** zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.

Als nr. 122777.

Advies:

Maximale boordiepte:

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met $1,5 \times \text{nominale } \varnothing$.

Technische beschrijving

Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/omw,
Spaangroeflengte L_c	36 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	h7
Totale lengte L	74 mm
Nominale $\varnothing D_c$	4,5 mm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 6537 L
Aantal snijkanten Z	2
Inhoud	5
Serie	Pro Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6×D
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	160 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	115 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	95 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	35 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	M
GG	geschikt	100 m/min	K
GGG	geschikt	65 m/min	K

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt

Accessoires

HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schachtDIN 6535 HA Ø DC h7 (mm resp. inch) 4,5	122776 4,5
Schachtslijpen Type HB	129100 HB